



Svislá upínka s vodorovnou patkou, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376508 2
GTIN	4045197226273
Třída artiklu	32S

Popis

Provedení:

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Přítlačná síla P1	1200 N
Přítlačný šroub	M6×50 mm
Výška celkem	140 mm
Rozteč otvorů e	12,5 mm
Ø otvoru d	5,2 mm
Přítlačná síla P2	1500 N
Rozteč otvorů f	27 mm

Celková délka	74,5 mm
Typ	376508 2
Upínací výška H	22,5 mm
Druh produktu	Svislá upínka