



Svislá upínka s úhlovou patkou k boční montáži, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376520 3
GTIN	4020772007904
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

S úhlovou patkou k boční montáži.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**
- **Pojistka proti ztrátě přitlačného šroubu.**
- **Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.**

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Výška celkem	223 mm
Přítlačná síla P1	1400 N
Celková délka	111 mm
Rozteč otvorů f	28,5 mm

Rozteč otvorů e	24 mm
Ø otvoru d	6,5 mm
Přítlačný šroub	M8×45 mm
Přítlačná síla P2	2500 N
Typ	6803J
Upínací výška H	40 mm
Druh produktu	Svislá upínka