



Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376610 3
GTIN	4020772008086
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.

Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku. S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Přítlačná síla P1	1800 N
Rozteč otvorů f	22-31,8 mm
Přítlačný šroub	M8×45 mm
Rozteč otvorů e	25,7 mm
Ø otvoru d	6,5 mm
Výška celkem	48,5 mm
Přítlačná síla P2	2500 N
Celková délka	206 mm

Typ	6830J
Upínací výška H	32 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka