

HOLEX**Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	376625 3
GTIN	4020772390358
Třída artiklu	32S

Popis**Provedení:**

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Výška celkem	68,5 mm
Ø otvoru d	6,6 mm
Celková délka	190 mm
Rozteč otvorů f	31,6 mm
Rozteč otvorů e	26 mm
Přítlačná síla P2	2300 N
Přítlačný šroub	M8×50 mm
Přítlačná síla P1	1650 N
Typ	376625 3
Upínací výška H	33 mm

Druh produktu

Vodorovná rychloupínka