



## Ojnicová rychloupínka s přestavitelnou ruční pákou, Typ: 4



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 376760 4      |
| GTIN           | 4020772092627 |
| Třída artiklu  | 35A           |

### Popis

#### Provedení:

- **Velmi stabilní konstrukce s ojnicovým vedením.**
- **Ojnice a ruční páka mají souběžný chod.**
- **Základní těleso z temperované litiny.**
- **Součásti páky a ojnice ze zušlechtěné oceli, pozinkované a pasivované.**
- **Zušlechtěný přítlačný šroub.**
- **Kalené čepy, bezúdržbová slinutá pouzdra.**
- **Pro vysoké upínací síly.**
- **Základní těleso z temperované litiny, černěné.**

#### Použití:

- **Pro rychlé upínání / otevírání při sériové výrobě.**
- **Jako tlakový a tahový upínák.**
- **Pro montáž do speciálních přípravků.**
- **K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.**

### Technický popis

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Hmotnost        | 0,65 kg |
| Rozteč otvorů I | 36,5 mm |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Rozteč otvorů k                  | 25 mm          |
| Ø otvoru d                       | 5,5 mm         |
| Upínací výška h do středu šroubu | 12 mm          |
| Přítlačný šroub                  | M8×35 mm       |
| Délka základního tělesa f        | 90 mm          |
| Šířka základního tělesa n        | 47 mm          |
| Adhezní síla P (tlak/tah)        | 7000 N         |
| Upínací zdvih                    | 32 mm          |
| Rozteč otvorů g                  | 33,3 mm        |
| Celková výška H                  | 132 mm         |
| Celková délka L                  | 155 mm         |
| Typ                              | 6842PL         |
| Druh produktu                    | Posuvná upínka |