



## Posuvná upínka s úhlovou patkou, Typ: 5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376710 5
GTIN	4020772008437
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

S převodem pomocí lomené páky. Samosvornost zabraňuje otevření.

- Nýty z nerezové oceli, promazaná ložiska.
- S dlouhým vedením ojnice.
- Rukojeť nastavitelná do jakékoliv úhlové polohy k upínací ploše.
- Se zušlechtěným, pozinkovaným přítlačným šroubem.
- Odnímatelná úhlová patka, díky tomu jej lze upevnit na plechové stěny.

#### Použití:

K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

#### Zvláštní příslušenství:

Úhlová patka č. 376730.

#### Upozornění:

- Velikost 0 a 3 možno dodat i z nerezové oceli!

### Technický popis

Upínací zdvih	40 mm
Rozteč otvorů f	29 - 46 mm
Čelní závit na upínáku	M24×1,5 mm

Ø otvoru d	8,5 mm
Adhezní síla P (tlak/tah)	4500 N
Upínací výška h do středu šroubu	30 mm
Šířka úhelníku K	65 mm
Přítlačný šroub	M12×50 mm
Celková výška H	129,5 mm
Celková délka L	379,5 mm
Typ	6841J
Druh produktu	Posuvná upínka

## Příslušenství

Úhlová patka stabilní Typ 2	376730 2
Úhlová patka stabilní Typ 5	376730 5
Úhlová patka stabilní Typ 3	376730 3