

**HOLEX****Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, Typ: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	376625 4
GTIN	4045197229946
Třída artiklu	32S

**Popis****Provedení:**

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

**Použití:**

**Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě** nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

**Technický popis**

Výška celkem	90 mm
Ø otvoru d	8,8 mm
Rozteč otvorů f	43 mm
Přítlačná síla P1	2500 N
Přítlačná síla P2	3500 N
Přítlačný šroub	M10×90 mm
Rozteč otvorů e	41,2 mm
Celková délka	273 mm
Typ	376625 4
Upínací výška H	45 mm

Druh produktu

Vodorovná rychloupínka