

**Ploché pravítko, přesnost 0, Délka: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	460300 1000
GTIN	4045197206640
Třída artiklu	42G

Popis**Provedení:**

Pravítka jsou zhotovena ze speciální oceli, všechny plochy broušeny. Pravoúhlý průřez.

Použití:

Pro nejpresnější jemné zkušební práce.

Upozornění:

Nerez provedení na poptávku.

Technický popis

Délka	1000 mm
Výška průřezu $\pm 0,2$ mm	11,5 mm
Šířka průřezu $\pm 0,2$ mm	59,3 mm
Popis tvaru	Pravoúhlý průřez
Tolerance rovinnosti zkušebních ploch	0,012 mm
Tvar	A
Norma	DIN 874
Přesnost	0
Atribut názvu produktu	přesnost 0
Materiál	Speciální ocel
Kalibrování	F7
Druh produktu	Ploché pravítko

Služby

Kalibrování Ploché pravítko Maximální délka 1000 mm

026080 1000