


**Posuvná upínka s deskou, Typ: 0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	376715 0
GTIN	4045197226778
Třída artiklu	32S

Popis**Provedení:**

S **převodem pomocí lomené páky**. Samosvornost zabraňuje otevření.

Použití:

K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Upozornění:

- **Velikost 0 a 3 možno dodat i z nerezové oceli!**

Technický popis

Ø otvoru d	4,4 mm
Upínací zdvih	16 mm
Přítlačný šroub	M4×20 mm
Šířka úhelníku K	27 mm
Rozteč otvorů f	15,9 mm
Rozteč otvorů e	15,9 mm
Adhezní síla P (tlak/tah)	450 N

Upínací výška h do středu šroubu	12,7 mm
Celková výška H	38 mm
Celková délka L	140,5 mm
Typ	376715 0
Druh produktu	Posuvná upínka