



## Přesné ocelové měřítko laserem vypálená stupnice, Délka: 300mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	461400 300
GTIN	2050001063731
Třída artiklu	46R

### Popis

#### Provedení:

Z **nerezové** speciální pružinové oceli s broušenými měřicími hranami. Široké provedení. Horní a dolní hrana opatřeny stupnicí v mm. Velmi dobrá čitelnost díky matnému povrchu a ostrému popisu.

Stupnice vypálená hluboko do povrchu laserovým paprskem. **Velmi precizní stupnice.** Povrch matovaný. Velmi robustní a odolné proti opotřebení. **Jednotlivé kusy se kontrolují a opatřují identifikačním číslem.**

### Technický popis

Délka	300 mm
Tloušťka průřezu	1 mm
Šířka průřezu	30 mm
Kalibrování	F10
Mezní chyba	0,1 mm
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Pravítko

### Služby

Kalibrování Ocelové měřítko Maximální délka 500/2 mm	026200 500/2
--	--------------