



## Vodorovná rychloupínka s bezpečnostním blokováním, Typ: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376650 3
GTIN	4020772008819
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

- Nýty z nerezové oceli.
- Povrchově kalená ložisková pouzdra.
- Promazaná ložiska.
- Kompletně se zušlechťeným, pozinkovaným přitlačným šroubem.
- Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
- Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.
- Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

#### Použití:

Díky patentovanému bezpečnostnímu blokování je v uzavřeném i otevřeném stavu zvláště vhodný k použití při vibracích nebo montáži v přetočené poloze.

### Technický popis

Přítlačná síla P1	1800 N
Rozteč otvorů f	22-31,8 mm
Rozteč otvorů e	25,7 mm
Výška celkem	48,5 mm
Přítlačná síla P2	2500 N

Přítlačný šroub	M8×45 mm
Celková délka	206 mm
Ø otvoru d	6,5 mm
Typ	6830SJ
Upínací výška H	32 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka