

HOLEX**Ploché pravítko, přesnost 0, Délka: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	460300 1500
GTIN	4045197206657
Třída artiklu	42G

Popis**Provedení:**

Pravítka jsou zhotovena ze speciální oceli, všechny plochy broušeny. Pravoúhlý průřez.

Použití:

Pro nejpřesnější jemné zkušební práce.

Upozornění:

Nerez provedení na poptávku. Dopravné není v ceně.

Technický popis

Výška průřezu $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Šířka průřezu $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
Tolerance rovinnosti zkušebních ploch	0,017 mm
Popis tvaru	Pravoúhlý průřez
Délka	1500 mm
Tvar	A
Norma	DIN 874
Přesnost	0
Atribut názvu produktu	přesnost 0
Materiál	Speciální ocel
Kalibrování	F7
Druh produktu	Ploché pravítko

Služby

Kalibrování Ploché pravítko Maximální délka 2000 mm

026080 2000