



Ojnicová rychloupínka s přestavitelnou ruční pákou, Typ: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376760 7
GTIN	4020772092665
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

- **Velmi stabilní konstrukce s ojnicovým vedením.**
- **Ojnice a ruční páka mají souběžný chod.**
- **Základní těleso z temperované litiny.**
- **Součásti páky a ojnice ze zušlechtěné oceli, pozinkované a pasivované.**
- **Zušlechtěný přítlačný šroub.**
- **Kalené čepy, bezúdržbová slinutá pouzdra.**
- **Pro vysoké upínací síly.**
- **Základní těleso z temperované litiny, černěné.**

Použití:

- **Pro rychlé upínání / otevírání při sériové výrobě.**
- **Jako tlakový a tahový upínák.**
- **Pro montáž do speciálních přípravků.**
- **K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.**

Technický popis

Hmotnost	4,28 kg
Adhezní síla P (tlak/tah)	25000 N

Ø otvoru d	10,5 mm
Délka základního tělesa f	198 mm
Rozteč otvorů k	12 mm
Rozteč otvorů g	54 mm
Přítlačný šroub	M12×50 mm
Rozteč otvorů l	45 mm
Upínací výška h do středu šroubu	22 mm
Rozteč otvorů m	45 mm
Upínací zdvih	75 mm
Šířka základního tělesa n	84 mm
Celková výška H	285 mm
Celková délka L	355 mm
Typ	6842PL
Druh produktu	Posuvná upínka