



Těžká ojnicová rychloupínka, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376720 3
GTIN	4020772094232
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

- **Velmi stabilní konstrukce s ojnicovým vedením.**
- **Ojnice a ruční páka mají souběžný chod.**
- **Základní těleso z temperované litiny.**
- **Součásti páky a ojnice ze zušlechtěné oceli, pozinkované a pasivované.**
- **Zušlechtěný přítlačný šroub.**

Použití:

- **Pro rychlé upínání / otevírání při sériové výrobě.**
- **Jako tlakový a tahový upínák.**
- **Pro montáž do speciálních přípravků.**
- **K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.**

Technický popis

Rozteč otvorů e	41 mm
Upínací výška h do středu šroubu	30 mm
Adhezní síla P (tlak/tah)	4000 N
Ø otvoru d	6,5 mm
Přítlačný šroub	M8×35 mm

Rozteč otvorů g	36 mm
Rozteč otvorů f	44 mm
Upínací zdvih	32 mm
Celková výška H	116 mm
Celková délka L	309 mm
Typ	6842
Druh produktu	Posuvná upínka