

**Vodorovná rychloupínka s bezpečnostním blokováním, Typ: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	376650 4
GTIN	4020772008826
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

- Nýty z nerezové oceli.
- Povrchově kalená ložisková pouzdra.
- Promazaná ložiska.
- Kompletně se zušlechťeným, pozinkovaným přitlačným šroubem.
- Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
- Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.
- Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

Použití:

Díky patentovanému bezpečnostnímu blokování je v uzavřeném i otevřeném stavu zvláště vhodný k použití při vibracích nebo montáži v přetočené poloze.

Technický popis

Rozteč otvorů e	41 mm
Přitlačná síla P2	3000 N
Rozteč otvorů f	29-43 mm
Výška celkem	75 mm
Celková délka	287 mm

Přítlačný šroub	M8×65 mm
Ø otvoru d	8,5 mm
Přítlačná síla P1	2000 N
Typ	6830SJ
Upínací výška H	45 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka