



## Vodorovná rychloupínka se svislou patkou, Typ: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376630 1
GTIN	4020772008161
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**

Se svislou patkou pro upevnění na stojinách a pro svařované konstrukce.

#### Použití:

**Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě** nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

### Technický popis

Přitlačný šroub	M5×30 mm
Přitlačná síla P1	800 N
Přitlačná síla P2	1100 N
Výška celkem	43 mm
Ø otvoru d	5,2 mm
Rozteč otvorů e	13-14,5 mm
Celková délka	120 mm

Typ	6832J
Upínací výška H	25,5 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka