

**Ploché pravítko, přesnost 0, Délka: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	460300 2000
GTIN	4045197206664
Třída artiklu	42G

Popis**Provedení:**

Pravítka jsou zhotovena ze speciální oceli, všechny plochy broušeny. Tvar B, s 2 ručními drážkami a lakovanou střední částí.

Použití:

Pro nejpřesnější jemné zkušební práce.

Rozsah dodávky:

Včetně zkušebního protokolu.

Upozornění:

Nerez provedení na poptávku. Dopravné není v ceně.

Technický popis

Tolerance rovinnosti zkušebních ploch	0,022 mm
Tvar	B
Popis tvaru	Průřez ve tvaru I
Výška průřezu $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Šířka průřezu $\pm 0,2$ mm	79,3 mm
Délka	2000 mm
Norma	DIN 874
Přesnost	0
Atribut názvu produktu	přesnost 0
Materiál	Speciální ocel

Kalibrování	F7
Druh produktu	Ploché pravítko

Služby

KalibrováníPloché pravítko Maximální délka 2000 mm	026080 2000
--	-------------