

**Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, nerez, Typ: 0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	376620 0
GTIN	4020772008932
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.

Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku. S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Přítlačná síla P2	400 N
Celková délka	79 mm
Rozteč otvorů e	11,5-14,5 mm
Přítlačný šroub	M4x25 mm
Rozteč otvorů f	16 mm
Výška celkem	23 mm
Ø otvoru d	4,6 mm
Přítlačná síla P1	250 N

Typ	6830NIJ
Upínací výška H	14,5 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka