



Dutinoměr MicroGauge, Rozsah měření: 0,95-1,55mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428670 0,95-1,55
GTIN	5051102218928
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

2bodový měřicí systém vývrtů pro velmi přesné měření vývrtů mezi 0,95-10,35 mm. Kompaktní tvar a malá hmotnost (hmotnost jako propiska) usnadňuje měření u malých přesných dílů. Vypouklé měřicí kontakty opatřené tvrdým chromováním. Jasný LCD displej s přepínatelným rozlišením až 0,0005 mm. Datový výstup přes RS232 nebo USB Proximity. Prachotěsné a chráněno proti stříkající vodě (IP65).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 357, stavěcí kroužky s kalibračním osvědčením UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948

Upozornění:

Jako jednotlivý přístroj nebo v sadě, hloubkové dorazy k dodání na poptávku. Pomocí přídatného adaptéru lze připojit snímač Diatest.

Technický popis

Rozsah měření měřicích hlav	0,95–1,15; 1,07–1,25; 1,17–1,35; 1,27–1,45; 1,37–1,55 mm
Linearita	Ø 1,0 – 1,55: max. 2 % dráhy měření; minimálně 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: maximálně 1 % dráhy měření; minimálně 0,001 mm
Volitelný odečet	0,01/0,001/0,0005 mm
Rozsah měření	0,95 - 1,55 mm
Počet stavěcích kroužků	5
Počet měřicích hlav	5
Opakovatelnost	0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	2
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	2bodový dutinoměr

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2