



## Přesné ocelové měřítko laserem vypálená stupnice, Délka: 1000mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	461400 1000
GTIN	2050001063724
Třída artiklu	46R

### Popis

#### Provedení:

Z **nerezové** speciální pružinové oceli s broušenými měřicími hranami. Široké provedení. Horní a dolní hrana opatřeny stupnicí v mm. Velmi dobrá čitelnost díky matnému povrchu a ostrému popisu.

Stupnice vypálená hluboko do povrchu laserovým paprskem. **Velmi precizní stupnice**. Povrch matovaný. Velmi robustní a odolné proti opotřebení. **Jednotlivé kusy se kontrolují a opatřují identifikačním číslem.**

### Technický popis

Šířka průřezu	30 mm
Délka	1000 mm
Tloušťka průřezu	1 mm
Kalibrování	F10
Mezní chyba	0,15 mm
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Pravítko

### Služby

Kalibrování Ocelové měřítko Maximální délka 1000/2 mm	026200 1000/2
---	---------------