



Těžká ojnicová rychloupínka, Typ: 5



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 376720 5 |
| GTIN | 4020772008581 |
| Třída artiklu | 35A |

Popis

Provedení:

- **Velmi stabilní konstrukce s ojnicovým vedením.**
- **Ojnice a ruční páka mají souběžný chod.**
- **Základní těleso z temperované litiny.**
- **Součásti páky a ojnice ze zušlechtěné oceli, pozinkované a pasivované.**
- **Zušlechtěný přítlačný šroub.**

Použití:

- **Pro rychlé upínání / otevírání při sériové výrobě.**
- **Jako tlakový a tahový upínák.**
- **Pro montáž do speciálních přípravků.**
- **K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.**

Technický popis

| | |
|----------------------------------|-------|
| Upínací výška h do středu šroubu | 38 mm |
| Upínací zdvih | 40 mm |
| Rozteč otvorů e | 41 mm |
| Rozteč otvorů g | 41 mm |
| Rozteč otvorů f | 50 mm |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ø otvoru d | 8,5 mm |
| Adhezní síla P (tlak/tah) | 10000 N |
| Přítlačný šroub | M12×50 mm |
| Celková výška H | 137,5 mm |
| Celková délka L | 380 mm |
| Typ | 6842 |
| Druh produktu | Posuvná upínka |