



Ojnicová rychloupínka s přestavitelnou ruční pákou, Typ: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376760 8
GTIN	4020772092689
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

- **Velmi stabilní konstrukce s ojnicovým vedením.**
- **Ojnice a ruční páka mají souběžný chod.**
- **Základní těleso z temperované litiny.**
- **Součásti páky a ojnice ze zušlechtěné oceli, pozinkované a pasivované.**
- **Zušlechtěný přítlačný šroub.**
- **Kalené čepy, bezúdržbová slinutá pouzdra.**
- **Pro vysoké upínací síly.**
- **Základní těleso z temperované litiny, černěné.**

Použití:

- **Pro rychlé upínání / otevírání při sériové výrobě.**
- **Jako tlakový a tahový upínák.**
- **Pro montáž do speciálních přípravků.**
- **K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.**

Technický popis

Rozteč otvorů k	14,5 mm
Upínací zdvih	106 mm

Délka základního tělesa f	254 mm
Rozteč otvorů l	70 mm
Upínací výška h do středu šroubu	28 mm
Adhezní síla P (tlak/tah)	45000 N
Ø otvoru d	10,5 mm
Rozteč otvorů g	57 mm
Rozteč otvorů m	70 mm
Přítlačný šroub	M16×80 mm
Šířka základního tělesa n	86 mm
Hmotnost	7,72 kg
Celková výška H	360 mm
Celková délka L	440 mm
Typ	6842PL
Druh produktu	Posuvná upínka