



## Ojnicová rychloupínka krátká konstrukce, Typ: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376700 2
GTIN	4020772008543
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

Zušlechtěné lícované šrouby.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**

#### Použití:

- **Přímé upevnění na plechové stěny.**
- **V tělesech přípravků s čelním závitem.**

#### Zvláštní příslušenství:

Úhlová patka č. 376730.

#### Upozornění:

- **Upevnění příruby možné pomocí úhlové patky č. 376730.**
- **Z nerezové oceli na poptávku.**
- **Vhodné úhlové patky naleznete pod č. 373760 a 376735 v našem seznamu náhradních dílů.**

### Technický popis

Čelní závit na upínáku	M16X1,5 mm
Přítlačný šroub	M6x25 mm
Upínací zdvih	21,5 mm
Adhezní síla P (tlak/tah)	1000 N
Celková výška H	73 mm
Celková délka L	161,5 mm
Typ	6844J
Druh produktu	Posuvná upínka

### Příslušenství

Úhlová patka stabilní Typ 3	376730 3
Úhlová patka stabilní Typ 5	376730 5
Úhlová patka stabilní Typ 2	376730 2