



## Vodorovná rychloupínka se svislou patkou, Typ: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376630 2
GTIN	4020772008185
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**

Se svislou patkou pro upevnění na stojinách a pro svařované konstrukce.

#### Použití:

**Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě** nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

### Technický popis

Ø otvoru d	5,6 mm
Výška celkem	61 mm
Rozteč otvorů e	26 mm
Přítlačná síla P2	1200 N
Přítlačný šroub	M6×35 mm
Přítlačná síla P1	1000 N
Celková délka	164 mm

Typ	6832J
Upínací výška H	34 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka