



Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, nerez, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376620 1
GTIN	4020772008949
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.

Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku. S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Ø otvoru d	5,2 mm
Výška celkem	30 mm
Celková délka	120 mm
Přitlačná síla P1	800 N
Přitlačný šroub	M5×30 mm
Přitlačná síla P2	1100 N
Rozteč otvorů e	13-14,5 mm
Rozteč otvorů f	19,7 mm

Typ	6830NIJ
Upínací výška H	19 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka