



Těžká ojnicová rychloupínka, Typ: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376720 7
GTIN	4020772008598
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

- **Velmi stabilní konstrukce s ojnicovým vedením.**
- **Ojnice a ruční páka mají souběžný chod.**
- **Základní těleso z temperované litiny.**
- **Součásti páky a ojnice ze zušlechtěné oceli, pozinkované a pasivované.**
- **Zušlechtěný přítlačný šroub.**

Použití:

- **Pro rychlé upínání / otevírání při sériové výrobě.**
- **Jako tlakový a tahový upínák.**
- **Pro montáž do speciálních přípravků.**
- **K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.**

Technický popis

Upínací výška h do středu šroubu	55 mm
Rozteč otvorů f	65 mm
Upínací zdvih	50 mm
Rozteč otvorů g	57 mm
Adhezní síla P (tlak/tah)	25000 N

Ø otvoru d	11 mm
Rozteč otvorů e	70 mm
Přítlačný šroub	M12×50 mm
Celková výška H	179 mm
Celková délka L	460 mm
Typ	6842
Druh produktu	Posuvná upínka