

**Vlasové pravítko černěné v pouzdru, Délka: 150mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 460100 150 |
| GTIN | 4045197206534 |
| Třída artiklu | 42G |

Popis**Provedení:**

Kalená, broušená a co nejjemněji lapovaná měřicí hrana. Klínový průřez s ostrým koncem pro měření v rozích, drážkách, vybráních atd. S plastovým izolačním madlem na ochranu proti účinkům tělesné teploty.

Z vystárnuté speciální oceli, obě sražení kalené (matná).

Upozornění:

Tolerance rovinnosti měřicí hrany se vztahuje na rozsah natočení $\pm 15^\circ$ k rovině souměrnosti.

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Tolerance rovinnosti měřicí hrany | 0,003 mm |
| Délka | 150 mm |
| Norma | DIN 874 |
| Materiál | vystárnutá speciální ocel |
| Povrch fazetky | kalené (matné) |
| Obal | Pouzdro |
| Kalibrování | F6 |
| Druh produktu | Vlasové pravítko |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrování Vlasové pravítko Maximální délka 200 mm | 026000 200 |
|---|------------|

Kalibrace DAkkSVlasové pravítko Maximální délka 500 mm

026010 500