



Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, nerez, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376620 2
GTIN	4020772008956
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.

Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku. S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Rozteč otvorů e	26 mm
Přítlačná síla P2	1200 N
Přítlačná síla P1	1000 N
Ø otvoru d	5,6 mm
Rozteč otvorů f	19,5-29,5 mm
Výška celkem	45 mm
Celková délka	162 mm
Přítlačný šroub	M6×35 mm

Typ	6830NIJ
Upínací výška H	24 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka