



Vodorovná rychloupínka se svislou patkou, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376630 3
GTIN	4020772008192
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**

Se svislou patkou pro upevnění na stojinách a pro svařované konstrukce.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Výška celkem	65 mm
Přítlačná síla P1	1800 N
Celková délka	206 mm
Rozteč otvorů e	25,7 mm
Ø otvoru d	6,5 mm
Přítlačný šroub	M8×45 mm
Přítlačná síla P2	2500 N

Typ	6832J
Upínací výška H	42,5 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka