

**HOLEX****Ojnicová rychloupínka krátká konstrukce, Typ: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	376725 2
GTIN	4045197226785
Třída artiklu	32S

**Popis****Provedení:**

Zušlechtěné lícované šrouby.

- Ergonomická rukojeť z plastu odolného vůči oleji.

**Použití:**

- Přímé upevnění na plechové stěny.
- V tělesech přípravků s čelním závitem.

**Zvláštní příslušenství:**

Úhlová patka č. 376735.

**Upozornění:**

- Z nerezové oceli na poptávku.
- V tělesech přípravků s čelním závitem.

**Technický popis**

Adhezní síla P (tlak/tah)	900 N
Čelní závit na upínáku	M16X1,5 mm
Upínací zdvih	19 mm
Přítlačný šroub	M6×40 mm
Celková výška H	74 mm

Celková délka L	163 mm
Typ	376725 2
Druh produktu	Posuvná upínka

---

## Příslušenství

Úhlová patka stabilní Typ 3	376735 3
Úhlová patka stabilní Typ 2	376735 2