

HOLEX**Montážní pravítko široké provedení, přesnost 0, Délka: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	460750 1000
GTIN	4045197226709
Třída artiklu	42G

Popis**Provedení:**

Zhotoveno z profilové oceli s odlehčovacími otvory. S jemně broušenými zkušebními plochami. Boční plochy rovněž broušené. Střední část strukturovaně lakovaná.

Široké provedení, přesnost 0.**Rozsah dodávky:**

Včetně zkušebního protokolu.

Upozornění:

Dopravné **není v ceně**. Dodávka v dřevěné bedně.

Technický popis

Délka	1000 mm
Šířka průřezu	50 mm
Hmotnost	12 kg
Výška průřezu	160 mm
Kalibrování	F7

Norma	DIN 874
Přesnost	0
Atribut názvu produktu	přesnost 0
Materiál	Ocel tvaru I
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Montážní pravítko

Služby

KalibrováníPloché pravítko Maximální délka 1000 mm	026080 1000
----------------------------------------------------	-------------