



Ojnicová rychloupínka krátká konstrukce, Typ: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376700 5
GTIN	4020772008567
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Zušlechtěné lícované šrouby.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**

Použití:

- **Přímé upevnění na plechové stěny.**
- **V tělesech přípravků s čelním závitem.**

Zvláštní příslušenství:

Úhlová patka č. 376730.

Upozornění:

- **Upevnění příruby možné pomocí úhlové patky č. 376730.**
- **Z nerezové oceli na poptávku.**
- **Vhodné úhlové patky naleznete pod č. 373760 a 376735 v našem seznamu náhradních dílů.**

Technický popis

Přítlačný šroub	M12×50 mm
Čelní závit na upínáku	M24×1,5 mm
Adhezní síla P (tlak/tah)	4000 N
Upínací zdvih	67 mm
Celková výška H	149 mm
Celková délka L	364 mm
Typ	6844J
Druh produktu	Posuvná upínka

Příslušenství

Úhlová patka stabilní Typ 5	376730 5
Úhlová patka stabilní Typ 2	376730 2
Úhlová patka stabilní Typ 3	376730 3