

**Ocelové měřítko typ A, Délka: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	461000 500
GTIN	4045197206787
Třída artiklu	42G

Popis**Provedení:**

Typ A: Broušené a přesně justované stojaté hrany. Plochy přesně obrobené. S ochrannými koncovkami na začátku a konci měřítka. Na jedné straně přesná stupnice mm.

Technický popis

Šířka průřezu	30 mm
Délka	500 mm
Tloušťka průřezu	6 mm
Kalibrování	F8
Mezní chyba	0,04 mm
Norma	DIN 866
Tvar	A
Druh produktu	Pravítko

Služby

Kalibrování Ocelové měřítko Maximální délka 500 mm	026200 500
--	------------