



## Posuvná upínka s úhlovou patkou, Typ: 0



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376710 0
GTIN	4020772008376
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

S převodem pomocí lomené páky. Samosvornost zabraňuje otevření.

- Nýty z nerezové oceli, promazaná ložiska.
- S dlouhým vedením ojnice.
- Rukojeť nastavitelná do jakékoliv úhlové polohy k upínací ploše.
- Se zušlechtěným, pozinkovaným přitlačným šroubem.
- Odnímatelná úhlová patka, díky tomu jej lze upevnit na plechové stěny.

#### Použití:

K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

#### Zvláštní příslušenství:

Úhlová patka č. 376730.

#### Upozornění:

- Velikost 0 a 3 možno dodat i z nerezové oceli!

### Technický popis

Adhezní síla P (tlak/tah)	800 N
Čelní závit na upínáku	M10x1 mm
Přitlačný šroub	M4x20 mm

Upínací zdvih	16 mm
Upínací výška h do středu šroubu	12 mm
Ø otvoru d	4,5 mm
Šířka úhelníku K	25 mm
Rozteč otvorů f	16 mm
Celková výška H	49,3 mm
Celková délka L	140,5 mm
Typ	6841J
Druh produktu	Posuvná upínka

## Příslušenství

Úhlová patka stabilní Typ 2	376730 2
Úhlová patka stabilní Typ 5	376730 5
Úhlová patka stabilní Typ 3	376730 3