

**HOLEX****Ojnicová rychloupínka krátká konstrukce, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	376725 3
GTIN	4045197226792
Třída artiklu	32S

**Popis****Provedení:**

Zušlechtěné lícované šrouby.

- Ergonomická rukojeť z plastu odolného vůči oleji.

**Použití:**

- Přímé upevnění na plechové stěny.
- V tělesech přípravků s čelním závitem.

**Zvláštní příslušenství:**

Úhlová patka č. 376735.

**Upozornění:**

- Z nerezové oceli na poptávku.
- V tělesech přípravků s čelním závitem.

**Technický popis**

Čelní závit na upínáku	M20×1,5 mm
Adhezní síla P (tlak/tah)	1300 N
Upínací zdvih	38 mm
Přítlačný šroub	M8X50 mm
Celková výška H	100 mm

Celková délka L	237 mm
Typ	376725 3
Druh produktu	Posuvná upínka

---

## Příslušenství

Úhlová patka stabilní Typ 2	376735 2
Úhlová patka stabilní Typ 3	376735 3