

**Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 8-10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428800 8-10
GTIN	7630041108057
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu). Měřicí plochy z kalené oceli (HV30–770).

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802.

Upozornění:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření	8 - 10 mm
Hloubka měření s maximálním prodloužením	352 mm
Standardně měřené hloubky	52 mm
Rozměr a	2,5 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,001 mm
Norma	DIN 863

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20

Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 1/100	428802 1/100
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 9 mm	484030 9