



Digitální dutinoměř XTL pro rychlé měření, Rozsah měření: 6-8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428760 6-8
GTIN	2050001706409
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Měřicí páčka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Technický popis

Hloubky měřené s prodloužením	121 mm
Rozměr a	1,9 mm
Standardně měřené hloubky	58 mm
Rozlišení	0,001 mm
Rozsah měření	6 - 8 mm
Mezní chyba	0,004 mm

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498951 USB2
Připojovací kabel Duplex Typ R2	498951 R2
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 7 mm	484030 7
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 8 mm	484030 8
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 6 mm	484030 6
Prodloužení pro dutinoměry Typ 1/63	428510 1/63