



Sada digitálních dutinoměů XTL pro rychlé měření, Rozsah měření: 6-10mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 428770 6-10 |
| GTIN | 5051102120528 |
| Třída artiklu | 46B |

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428760 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Technický popis

| | |
|-----------------------|-----------|
| Počet měřících hlav | 2 |
| Nastavovací kroužek Ø | 8 mm |
| Rozsah měření | 6 - 10 mm |

| | |
|--|--------------------|
| Mezní chyba | 0,004 mm |
| Rozlišení | 0,001 mm |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Norma | DIN 863 |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Rozhraní | Rozhraní RS232C. |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Měřicí technika | digitální |
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | S6 |
| Druh produktu | 3bodové dutinoměr |

Služby

| | |
|---|-------------|
| Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 6-10 mm | 020550 6-10 |
|---|-------------|

Příslušenství

| | |
|---|---------------|
| Prodloužení pro dutinoměry Typ 1/63 | 428510 1/63 |
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 7 mm | 484030 7 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 9 mm | 484030 9 |
| Připojovací kabel Duplex Typ R2 | 498951 R2 |
| Připojovací kabel Duplex Typ USB2 | 498951 USB2 |