

**Dílenské pravítko z eloxovaného hliníku se stupnicí, Délka: 300 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	461161 300
GTIN	4045197329257
Třída artiklu	41H

Popis**Provedení:**

Na sražení stupnice mm. Z **eloxované hliníkové slitiny**, s vybráním, ergonomické, lehké a odolné proti korozi. Zvláště dobře **čitelné bez odrazů** díky kontrastní ořezvzdorné stupnici.

Kalibrování: F8

Průřez šířka: 50 mm

Průřez tloušťka: 5 mm

Technický popis

Průřez tloušťka	5 mm
Kalibrování	F8
Průřez šířka	50 mm
Délka	300 mm
Druh produktu	Dílenské pravítko se stupnicí

Služby

Popisování laserem Typ	018940
Kalibrování Ocelové měřítko Maximální délka 500 mm	016100 500