

**Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 60-70mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 428800 60-70 |
| GTIN | 7630041108194 |
| Třída artiklu | 45A |

Popis**Provedení:**

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu). Měřicí plochy povlakované nitridem titanu (TIN) (HV5–2300).

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802.

Upozornění:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

Technický popis

| | |
|------------------------------------------|------------|
| Rozměr a | 11 mm |
| Standardně měřené hloubky | 84 mm |
| Rozsah měření | 60 - 70 mm |
| Hloubka měření s maximálním prodloužením | 1584 mm |
| Mezní chyba | 0,005 mm |
| Rozlišení | 0,005 mm |
| Norma | DIN 863 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm |
| Měřicí technika | analogové |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
| Kalibrování | B6 |
| Druh produktu | 3bodový dutinoměr |

Služby

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm | 022500 100 |
| Kalibrace DAkkS 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm | 022510 200 |

Příslušenství

| | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 4/150 | 428802 4/150 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 65 mm | 484030 65 |
| Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 4/500 | 428802 4/500 |