



## Digitální dutinoměř XTL pro rychlé měření, Rozsah měření: 8-10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428760 8-10
GTIN	2050001706416
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

**3bodové dutinoměry pro rychlé měření** pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

#### Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

#### Rozsah dodávky:

Měřicí páčka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie. 081560 vel. CR2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

### Technický popis

Rozlišení	0,001 mm
Standardně měřené hloubky	58 mm
Hloubky měřené s prodloužením	121 mm
Rozsah měření	8 - 10 mm
Rozměr a	1,9 mm
Mezní chyba	0,004 mm

Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměř

## Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměř Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměř Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20

## Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměry Typ 1/63	428510 1/63
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 9 mm	484030 9
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 8 mm	484030 8
Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498951 USB2
Připojovací kabel Duplex Typ R2	498951 R2
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 10 mm	484030 10