



## Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 250-275mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428800 250-275
GTIN	7630041108309
Třída artiklu	45A

### Popis

#### Provedení:

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu). Měřicí plochy z tvrdokovu (HV5–1300).

#### Rozsah dodávky:

Včetně prodloužení 150 mm č. 428802 vel.5/150, dodávka v dřevěné kazetě.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802.

#### Upozornění:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

### Technický popis

Hloubka měření s maximálním prodloužením	1581 mm
Standardně měřené hloubky	81 mm
Rozměr a	26 mm
Rozsah měření	250 - 275 mm
Mezní chyba	0,008 mm
Rozlišení	0,01 mm

Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

### Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 300 mm	022500 300
---	------------

### Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 260 mm	484030 260
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 5/150	428802 5/150