



## Sada digitálních dutinoměů XTL pro rychlé měření, Rozsah měření: 10-20mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428770 10-20
GTIN	5051102120535
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

**3bodové dutinoměry pro rychlé měření** pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

#### Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

#### Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428760 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

### Technický popis

Nastavovací kroužek Ø	12,5 / 20 mm
Rozsah měření	10 - 20 mm
Počet měřicích hlav	3

Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,001 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

## Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

## Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměry Typ 2/76	428510 2/76
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 14 mm	484030 14
Připojovací kabel Duplex Typ R2	498951 R2
Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498951 USB2
Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/100	428510 3/100
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 11 mm	484030 11
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 18 mm	484030 18