

**Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 70-80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428800 70-80
GTIN	7630041108200
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu). Měřicí plochy povlakované nitridem titanu (TIN) (HV5–2300).

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802.

Upozornění:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření	70 - 80 mm
Rozměr a	11 mm
Hloubka měření s maximálním prodloužením	1584 mm
Standardně měřené hloubky	84 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100
Kalibrace DAkkS 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm	484030 75
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 4/150	428802 4/150
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 4/500	428802 4/500