



Digitální dutinoměř XTL pro rychlé měření, Rozsah měření: 10-12,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428760 10-12,5
GTIN	2050001706423
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření pro měření slepých otvorů od vel.12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Měřicí páčka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Technický popis

Hloubky měřené s prodloužením	134 mm
Rozlišení	0,001 mm
Standardně měřené hloubky	58 mm
Rozměr a	1,9 mm
Rozsah měření	10 - 12,5 mm
Mezní chyba	0,004 mm

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměry Typ 2/76	428510 2/76
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 11 mm	484030 11
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 10 mm	484030 10
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabel Duplex Typ R2	498951 R2
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 12 mm	484030 12
Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498951 USB2