

**Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 11-14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428800 11-14
GTIN	7630041108088
Třída artiklu	45A

**Popis****Provedení:**

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředící a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu). Měřicí plochy povlakované nitridem titanu (TIN) (HV5–2300).

**Zvláštní příslušenství:**

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802.

**Upozornění:**

Středící zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

**Technický popis**

Standardně měřené hloubky	77 mm
Rozsah měření	11 - 14 mm
Hloubka měření s maximálním prodloužením	1577 mm
Rozměr a	3,5 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

### Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20

### Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 2/150	428802 2/150
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 2/500	428802 2/500
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 12 mm	484030 12