

**Sada digitálních dutinoměů XTL pro rychlé měření, Rozsah měření: 20-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428770 20-50
GTIN	5051102120542
Třída artiklu	46B

**Popis****Provedení:**

**3bodové dutinoměry pro rychlé měření** pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

**Funkce:**

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

**Rozsah dodávky:**

Digitální dutinoměry č. 428760 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

**Technický popis**

Počet měřících hlav	3
Nastavovací kroužek Ø	20 / 35 mm
Rozsah měření	20 - 50 mm
Mezní chyba	0,004 mm

Rozlišení	0,001 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

## Služby

KalibraceSada dutinoměrů Rozsah měření 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm	484030 30
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	428510 4/150
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabel Duplex Typ 2	498950 2
Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 22 mm	484030 22