



Digitální dutinoměř XTL pro rychlé měření, Rozsah měření: 12,5-16mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 428760 12,5-16 |
| GTIN | 2050001706430 |
| Třída artiklu | 46B |

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Měřicí páčka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Rozsah měření | 12,5 - 16 mm |
| Rozlišení | 0,001 mm |
| Hloubky měřené s prodloužením | 162 mm |
| Standardně měřené hloubky | 62 mm |
| Rozměr a | 0,5 mm |
| Mezní chyba | 0,004 mm |

| | |
|--|--------------------|
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Norma | DIN 863 |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Rozhraní | Rozhraní RS232C. |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Měřicí technika | digitální |
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | B6 |
| Druh produktu | 3bodové dutinoměr |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm | 022500 20 |

Příslušenství

| | |
|---|---------------|
| Připojovací kabel Duplex Typ USB2 | 498951 USB2 |
| Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/100 | 428510 3/100 |
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 14 mm | 484030 14 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 13 mm | 484030 13 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 16 mm | 484030 16 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 15 mm | 484030 15 |
| Připojovací kabel Duplex Typ R2 | 498951 R2 |