



NC vysokotlaký svěrák Centro Gripp, Typ: 125



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361180 125
GTIN	4250364402125
Třída artiklu	34A

Popis

Provedení:

Vodící dráha indukčně kalená, horní a dolní strana broušená.

Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systém přes nulový bod, rozteč 200 mm.

Charakteristika: Zakryté vřeteno, vysoká ochrana proti třískám, minimální nároky na čištění.

Funkce:

- Vřeteno s integrovaným přenosem síly.
- Upínání s nastavitelným momentovým klíčem (18 – max. 70 Nm).
- Možnost nastavení středu upínání.
- Přesnost opakování u úhlového obrobku $\pm 1/100$ mm.

Použití:

Ve spojení s různými čelistmi lze provádět konvenční upínání, upínání hladkých ploch i upínání Grip.

Rozsah dodávky:

Čepový klíč vel. 8, čepový klíč vel. 6, 6hranná nástrčná hlavice OK20-1/2 palce, 6 šroubů, 2 očkové klíče OK20.

Zvláštní příslušenství:

- Upínací vložky č. 361238 – 361250 a č. 361160.
- Momentový klíč č. 656050 vel. 120.
- Konzola č. 361230 vel. 125.
- Stupňovité čelisti č. 361215.
- Nosná čelist kyvná č. 361207 vel. 125.
- Nosná čelist pUni-Grippset, mobilní kyvná, viz č. 361209 vel. 125.
- Čelist č. 361222 vel. 125 a č. 361227 vel. 125.

- **Univerzální Gripp č. 361345 vel. 125.**
- **Utahovací čelisti č. 361229 vel. 125.**
- **Prizmatické čelisti č. 361185 vel. 125.**
- **Polotovar čelisti č. 361186 vel. 125.**
- **Gripp čelist č. 361218.**
- **Stupňovité lišty č. 361223 vel. 125.**
- **Upínací čep č. 360025 vel. 25M10 a 25M10/138.**

Technický popis

Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	Centro Gripp
Hmotnost	19,5 kg
Dráha pojezdu v	46 mm
Upínací síla do maximálně	40 kN
Podélná drážka l H8	30 mm
Příčná drážka n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
Šířka čelistí A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
Krouticí moment	70 Nm
Výška základního tělesa c	100 mm
i	129 mm
i	130 mm
L	329 mm
Typ	125
Ø t	13 mm
Provedení	Upínací systém přes nulový bod
Řada	Centro Gripp
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Upínací vložka tvrdokov výška 7,1 – 8,6 mm Typ	361242
Čelist 20 mm, pro T-Rex / Centro Grippmobilní Pro typ 125	361227 125
Doraz obrobku trojrozměrný Typ 125	360435 125
Podstavec Pro typ 125	361230 125
Čelist 64 mm, pro T-Rex / Centro Grippmobilní Pro typ 125	361222 125
Upínací čelist, pro T-Rex / Centro Grippmobilní Pro typ 64	361218 64
Upínací čelist, pro T-Rex / Centro Grippmobilní Pro typ 125	361218 125
Očková upínací vložka Pro typ 125	361350 125
Pár stupňovitých čelistí systém Click Pro typ 125	361223 125
Stupňovitá čelist povlakovaná, pro T-Rex / Centro Grippmobilní Pro typ 125	361215 125
Polotovar čelisti pro Centro Grip Pro typ 125	361186 125
Univerzální sada Gripp (kufřík se 4 jednotkami) Pro typ 125	361345 125
Univerzální vtahovací čelist, pro T-Rex / Centro Grippmobilní Pro typ 125	361229 125
Nosná čelist pro upínací vložky, pro T-Rex / Centro Grippvýkyvná Pro typ 125	361207 125
Prizmatická čelist Centro Gripp Pro typ 125	361185 125
Doraz obrobku trojrozměrný Typ 300	360430 300
Doraz obrobku	360555
Nosná čelist Uni-Grippset pro T-Rex / Centro Grippvýkyvná Pro typ 125	361209 125
Upínací vložka se 2 hroty, výška 5,2 – 6,7 mm Typ	361240