




Stupňovitá čelist povlakovaná, pro T-Rex / Centro Gripp mobilní, Pro typ: 125



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361215 125
GTIN	4250364401449
Třída artiklu	34A

Popis

Použití:

Pro upínání paralelně vyhrubovaných obrobků.

Materiál:

Kalená ocel, **upínací plochy povlakované** pro vysoké hodnoty tření, **přídržná síla zvýšená min. 1,5-krát** (srovnávací tvrdost 80 HRC).

Vhodné pro:

Pohyblivé čelisti T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Technický popis

Rozsah upnutí S3	9 – 67 / 9 – 162 mm
Výška čelistí h	26 mm
Výška h ₁	14 mm
Šířka čelistí b	124,4 mm
Pro typ	125
Rozsah upnutí S4	48 – 114 / – mm
Rozsah upnutí S5	100 – 183 / 102 – 256 mm

Vhodné pro barevný kód	Centro Gripp
Vhodné pro barevný kód	T-Rex
Stupeň s	5 mm
e	21 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák